

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213577 ST1400 |
| GTIN             | 4045197941039 |
| Trieda položky   | 21A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4$  mm.

**Technický opis**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,22 mm                              |
| Typ                                   | ST1400                               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SEMT 1305 AGSR                       |
| Typ                                   | HB7510                               |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o užívatel'ovi**

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 120                  | P              |
| mokr  maximum                 | podmienene vhodn  |                      |                |
| such                          | vhodn             |                      |                |