

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		