

Garant

Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, s otvorom v chladiacom kanáli, HSK-A 100 A = 300, Ø trňa d1: 32mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306715 32
GTIN	4045197942654
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø D ₂	78 mm
Ø trňa d ₁	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	24 mm
Ø upnutia D ₁	32 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy