

Garant**XOMT060310ZZER, HB4430, Typ: TI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212842 TI
GTIN	4045197942593
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Typ	Ti
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT060310ZZER
Typ	HB4430
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		