


Garant**XOMT060310ZZER, HB415, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMT060310ZZER
Typ	HB415
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p \max}$	1 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2 mm

Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		