


Garant**XDMT120516ZDER, HB4430, Typ: TI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212895 TI
GTIN	4045197943217
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,8 mm
Typ	Ti
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	5.56 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT120516ZDER
Typ	HB4430
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,9 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2 mm

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		