

HOLEX**Upínač s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 krátky, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 304278 20 |
| GTIN | 4045197944351 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:****S neuzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 |
| Vonkajší Ø D | 52 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 20 mm |
| Upínač | HSK-A 63 krátky |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69882-4 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Tvar | A |
| otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 20

309900 20