

**HOLEX****Upínač s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 krátky, Ø upnutia D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304398 25
GTIN	4045197944467
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:****S neuzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

**Technický opis**

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Vonkajší Ø D	65 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 25

309900 25