

**Garant****Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302650 12
GTIN	4045197944702
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	12
Upínač	BT 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Presnosť obvodovej hádzavosti	$\leq 3 \mu\text{m}$
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním $\emptyset$ D1 12	309900 12
--	-----------