

Garant**Upínač Typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302593 12
GTIN	4045197944566
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	12 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	12
Vonkajší Ø D	42 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 12

309900 12