

Garant**Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302650 20
GTIN	4045197944726
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Vonkajší Ø D	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Upínač	BT 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Presnosť obvodovej hádzavosti	$\leq 3 \mu\text{m}$
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním \emptyset D1 20	309900 20
--	-----------