

Garant**Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302596 32
GTIN	4045197944665
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	72 mm
Ø upnutia D ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	32
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 32

309900 32