

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	60 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Držiak ISO-kód	A20Q SSKCR/L09
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500