

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260020 20/09 |
| GTIN | 4045197945167 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 27 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 28 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Velkosť doštičiek | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | SCLCR/L 2020X09 |
| Celková dĺžka L | 86 mm |
| Séria | Eco |
| Druh použitia | pravé |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659906 500 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |