

**Garant****sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616X09
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Celková dĺžka L	74 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 28
Veľkosť doštičiek	9 mm
Séria	Eco

Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500