

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	99 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020X11
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500