

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Celková dĺžka L	81 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 1616X11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8