

Garant**Klieštinové upínacie trne ER poniklovaný, HSK-A 63 dlhý, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 305394 40 |
| GTIN | 4045197945761 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **Vyvrtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).**
- **Všetky funkčné plochy HSK obrobéné.**

Poniklované ako prevencia proti korózii.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Rozsah upínania | 3 - 26 mm |
| Vonkajší Ø D | 63 mm |
| pre ER klieštiny | 40 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač | HSK-A 63 dlhý |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69882-6 |
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Otvor Balluffchip | áno |
| Druh produktu | Klieštinový upínací trň |

Príslušenstvo

ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40

309680 40