

**Garant****Držiak profilovacieho nástroja VDI Ø d = 12 mm, Typ upínania na stopku: VDI20**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293030 VDI20  |
| GTIN             | 4045197946133 |
| Trieda položky   | 29K           |

## Popis

**Vhodné pre:**

Stroje CNC.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

**Upozornenie:**

- **Pozor: Vždy použite vhodný Ø šmýkadla.**
- **Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.**

## Technický opis

|                  |        |
|------------------|--------|
| L                | 57 mm  |
| Ø D <sub>2</sub> | 50 mm  |
| Ø D <sub>1</sub> | 44 mm  |
| Druh stopky      | VDI 20 |
| Ø d              | 12 mm  |

## Technický list

|                    |   |
|--------------------|---|
| Veľkosť upínania   | VDI20   |
| Vnútorne chladenie | nie   |
| Druh produktu      | Drážkové nástroje a nástroje<br>na obrážanie profilov |

### Príslušenstvo

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kľúče na čelné otvory 16 | 293006 16 |
| Kľúče na čelné otvory 12 | 293006 12 |
| Kľúče na čelné otvory 5  | 293006 5  |
| Kľúče na čelné otvory 8  | 293006 8  |