

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický $\varnothing d = 8 \text{ mm}$, TiN,
Šesťhran: 2,5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293040 2,5
GTIN	4045197946324
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rozmer cez steny	2,5 mm
L	4 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,06 až 0,09 mm

Profil	Šestšhran
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov