

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, TiN,
Šesťhran: 15mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293046 15 |
| GTIN | 4045197946720 |
| Trieda položky | 29L |

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

| | |
|------------------|----------------|
| Rozmer cez steny | 15 mm |
| L | 32 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Tolerancia | 0,17 až 0,2 mm |

| | |
|------------------|---|
| Profil | Šestšhran |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Povrchová úprava | TiN |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |