

**Garant**

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický  $\varnothing d = 16$  mm, TiN,  
Šesťhran: 20mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293046 20
GTIN	4045197946775
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

Rozmer cez steny	20 mm
L	32 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,18 až 0,21 mm

Profil	Šestšhran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov