

**Garant**

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ , TiN,  
Štvorhran: 3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293053 3      |
| GTIN             | 4045197946973 |
| Trieda položky   | 29L           |

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov  $> 9 \text{ mm}$  sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

**Technický opis**

|                  |      |
|------------------|------|
| L                | 5 mm |
| Rozmer cez steny | 3 mm |

|                  |   |
|------------------|---|
| Rezný materiál   | HSS   |
| Tolerancia       | 0,07 až 0,1 mm  |
| Profil           | Štvorhran   |
| L <sub>1</sub>   | 25 mm   |
| Ø d              | 12 mm   |
| Povrchová úprava | TiN   |
| Druh produktu    | Drážkové nástroje a nástroje<br>na obrábanie profilov |