

**Garant**

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický Ø d = 16 mm, TiN,  
Šesťhran: 25mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293046 25
GTIN	4045197946829
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

L	32 mm
Rozmer cez steny	25 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,24 až 0,28 mm

Profil	Šestšhran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov