

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický $\varnothing d = 16$ mm, TiN,
Štvorhran: 7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293056 7
GTIN	4045197947147
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov > 9 mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Technický opis

Rozmer cez steny	7 mm
L	13 mm

Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,13 až 0,16 mm
Profil	Štvorhran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov