

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX27mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293063 TX27
GTIN	4045197947499
Trieda položky	29L

## Popis

**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

## Technický opis

L	4 mm
Torx® Závrátov Vonkajší priemer	5,1 mm
Ø predvrtania	3,75 mm
Rezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX27
Tolerancia	-0,005 až +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov