

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX25mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293063 TX25
GTIN	4045197947482
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	4 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer	4,54 mm
Ø predvrtania	3,35 mm
Rezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX25
Tolerancia	-0,005 až +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov