

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293063 TX55
GTIN	4045197947543
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	7 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer	11,4 mm
Ø predvrtania	8,25 mm
Rezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX55
Tolerancia	-0,015 až +0,015 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov