

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX50mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293066 TX50
GTIN	4045197947659
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	6 mm
Torx® Závrátov Vonkajší priemer	8,97 mm
Ø predvrtania	6,6 mm
Rezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX50
Tolerancia	-0,01 až +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov