

HALDER**Upínacia čelusť s jednoduchým klinom ryhovaná, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370021 M8
GTIN	4030618237655
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Otáčaním upínacej skrutky sa pohybujú obidve upínacie čeluste smerom von a tlačia obrobky proti pevnému dorazu.

Materiál:

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, lesklej. Upínacie čeluste z nerezovej ocele, kalenej, brunovanej a brúsenej.

Upozornenie:

Montáž do závitového otvoru alebo s maticou pre drážky T. Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho viacnásobného upnutia.

Technický opis

B ₁	29 mm
Závit M	M8
maximálny ťahovací moment	43 Nm
Dĺžka	27 - 31 mm
Upínacia sila	20 kN

Výška H	17,5 mm
Druh produktu	Klinový upínač