

**HALDER****Upínacia čelusť s dvojitým klinom ryhovaná, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370023 M12
GTIN	4030618237723
Trieda položky	37K

**Popis****Použitie:**

Otáčaním upínacej skrutky sa pohybujú obidve upínacie čeluste smerom von a tlačia obrobky proti pevnému dorazu.

Vďaka dvojitému klinu sa dosiahne aj vertikálna upínacia sila.

**Materiál:**

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, lesklej. Upínacie čeluste z nerezovej ocele, kalenej, brunovanej a brúsenej.

**Upozornenie:**

Montáž do závitového otvoru alebo s maticou pre drážky T. Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho viacnásobného upnutia.

**Technický opis**

Upínacia sila	50 kN
Dĺžka	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
maximálny ťahovací moment	85 Nm

Závit M	M12
Výška H	26 mm
Druh produktu	Klinový upínač