

**Garant****DNMG 110404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	WSS
Rezný materiál	HM
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie