

Garant**DNMG 150608 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	WSS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie