

**Garant****TNMG 160404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WSS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie