

Garant**DNMG 080408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7020
Lamač triesok	WSS
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie