

Garant**CNMG 120408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,3 - 0,45 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	WSM
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie