

Garant**CNMG 120412 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	WSM
Posuv f	0,3 - 0,45 mm/ot,
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie