

Garant**TNMG 160408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	WSM
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,25 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie