

Garant**TNMG 160412 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	WSM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160412
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie