

**Garant****DNMG 080412 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,25 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	WSM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie