

**Garant****CCMT 060202 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	WSS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie