

Garant**DNMG 150412, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SG
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150412
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie