

**Garant****Polohovací upínací čap, Ød1×délka l1: 20X30mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Trieda položky	31E

## Popis

### Výhoda:

- Vďaka predpätiu pružiny nedochádza k preťaženiu vnútornej mechaniky, a tým k nízkemu opotrebovaniu.
- Tlmenie vibrácií a kmitania.
- Samočinné blokovanie, žiadne neúmyselné uvoľnenie v dôsledku vibrácií.
- Vysoká presnosť opakovania  $\pm 0,03$  mm.
- Plochá konštrukčná výška.
- Jednoduchá obsluha.

### Použitie:

Na rýchle upnutie, fixovanie, nastavenie, výmenu a zaistenie obrobkov, dosiek, prípravkov atď.

### Materiál:

Oceľ na zošľachtenie, brunovaná

## Technický opis

Rozmer cez steny $z_2$	6 mm
Dĺžka $l_2$	13,6 mm

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	38 mm
Dĺžka <sub>l<sub>3</sub></sub>	10 mm
Prídržná sila	6 kN
pre upínacie dosky ±0,05	25 mm
Druh produktu	Upínací čap