

Garant**Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412690 150
GTIN	4045197949387
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom. **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú.

Dvojjzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Posuvné meradlo nie je citlivé na vodu, chladiacu kvapalinu, olej a prach – ani s dátovým káblom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963.

Náhradný diel:

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rozhranie klávesnice USB Typ G2	498963 G2
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236

Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D
Typ SPRING	412240 SPRING