

**Garant****Digitálny hĺbkomer IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418682 200
GTIN	4045197949738
Trieda položky	41A

**Popis****Prevedenie:**

**Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojjložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prídavný mostík s dĺžkou 320 mm č. 418689, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963.

**Technický opis**

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Funkcia Preset	áno
Automatické odpojenie	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260

Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Rozhranie klávesnice USB Typ G2	498963 G2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D
Skrutka na držiak hlbkomeru	412236