

**Garant****Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 2
GTIN	4045197953094
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Výhoda:**

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom  $D_3$ , príp. unášaciemu štvorhranu  $K_2$ .

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Vhodné pre:**

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Technický opis**

pre menovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 374/376	M4,5 – M5
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Predĺženie Ø D <sub>4</sub>	12 mm
Predĺženie L <sub>3</sub>	145 mm
Predĺženie L <sub>2</sub>	45 mm
pre menovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 371	M3
Predĺženie K <sub>2</sub>	9 mm
pre Ø stopky závitu d <sub>2</sub>	3,5 mm
Druh produktu	Predĺženie