

Garant**Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 5
GTIN	4045197953124
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Výhoda:

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D_3 , príp. unášaciemu štvorhranu K_2 .

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pre:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Technický opis

pre Ø stopky závitu d_2	7 mm
Predĺženie Ø D_4	16 mm
pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 371	M7
Predĺženie K_2	9 mm
Predĺženie L_3	145 mm
pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Predĺženie Ø D_3	12 mm
Predĺženie L_2	45 mm
Druh produktu	Predĺženie