

Garant**Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 6
GTIN	4045197953131
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé vyhotovenie.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.**
- **Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Výhoda:

- **Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.**
- **Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D_3 , príp. unášaciemu štvorhranu K_2 .**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pre:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Technický opis

Predĺženie $\varnothing D_4$	16 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M11
Predĺženie L_2	45 mm
pre \varnothing stopky závit d_2	8 mm
Predĺženie K_2	9 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 371	M8
Predĺženie L_3	145 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	12 mm
Druh produktu	Predĺženie