

Garant**Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 11
GTIN	4045197953186
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Výhoda:

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D_3 , príp. unášaciemu štvorhranu K_2 .

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pre:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Technický opis

Predĺženie K_2	14,5 mm
pre \varnothing stopky závitú d_2	14 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	18 mm
pre menovitý \varnothing závitú d_1 DIN 374/376	M18
Predĺženie L_2	49 mm
Predĺženie $\varnothing D_4$	24 mm
Predĺženie L_3	149 mm
Druh produktu	Predĺženie