

**Garant****Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 12
GTIN	4045197953193
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Výhoda:**

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom  $D_3$ , príp. unášaciemu štvorhranu  $K_2$ .

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Vhodné pre:**

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Technický opis**

Predĺženie L <sub>3</sub>	149 mm
Predĺženie L <sub>2</sub>	49 mm
Predĺženie Ø D <sub>4</sub>	26 mm
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	18 mm
pre menovitý Ø závit d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
pre Ø stopky závit d <sub>2</sub>	16 mm
Predĺženie K <sub>2</sub>	14,5 mm
Druh produktu	Predĺženie